

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/05mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	5 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Longitud de sujeción L ₂	7,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	9,2 mm
Longitud total L	80 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Código ISO Soporte	E08F SV95CR/L05
Desplazamiento central L ₃	5 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------