

**Garant****Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
8/05mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Desplazamiento central $L_3$	5 mm
Longitud total L	80 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	9,2 mm
Código ISO Soporte	E08F SVXCR/L05
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Longitud de la cabeza $L_1$	26 mm
Tamaño de placa	5 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	113 grados
Anchura de cuello $L_4$	6 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7,5 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango $D_s$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------