

Garant**Barra de mandrinar HM E.. SV95CL 95°, para plaquitas de corte reversibles VC., izquierda****Datos de pedido**

Número de pedido	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Código ISO Soporte	E08F SV95CR/L05
Longitud de sujeción L_2	7,5 mm
Anchura de cuello L_4	6 mm
Desplazamiento central L_3	5 mm
Tamaño de placa	5 mm
\varnothing perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	9,2 mm
Longitud total L	80 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Profundidad útil T	3 mm
\varnothing de mango D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	$8 \times D$

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/261343-8/05>