

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/05mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Código ISO Soporte	E08F SV95CR/L05
Longitud de sujeción L_2	7,5 mm
Anchura de cuello L_4	6 mm
Desplazamiento central L_3	5 mm
Tamaño de placa	5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	9,2 mm
Longitud total L	80 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------