

Garant**Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/05mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Desplazamiento central L_3	5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Tamaño de placa	5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ángulo de ajuste κ	113 grados
Longitud de sujeción L_2	7,5 mm
Longitud total L	80 mm
Código ISO Soporte	E08F SVXCR/L05
Ø perforación previa mínima D_{\min}	9,2 mm
Anchura de cuello L_4	6 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------