

Garant GRIDLINE

Surtido de cubetas, 20×20G, Altura frontal de cajón/tipo: 50/4**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 950310 50/4 |
| GTIN | 4062406286521 |
| Clase de artículo | 9GB |

Descripción**Ejecución:**

Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.

El material separador llena un cajón completo 20×20G.

Idóneo para:

Cajones 20×20G.

Contenido:

Cubetas 1K n.º 951415: 2×tam. 6×6/4; 1×tam. 6×8/4; 2×tam. 6×6/3; 1×tam. 6×8/3; 2×tam. 6×6/2; 1×tam. 6×8/2; 2×tam. 2×6/1; 1×tam. 2×8/1

Laminitas de separación para cubetas (10 unidades) n.º 951275: 2 × tam. C; 1 × tam. B; 1 × tam. A

Descripción técnica

| | |
|--|----------|
| Adecuado para cajones, profundidad útil en G | 20 |
| Material | Plástico |
| Adecuado para cajones anchura útil | 500 mm |
| Adecuado para cajones, anchura útil en G | 20 |
| Adecuado para cajones profundidad útil | 500 mm |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 100 mm |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 75 mm |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 50 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Adecuado para altura frontal de cajón | 150 mm |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 125 mm |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 250 mm |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 200 mm |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 300 mm |
| Altura de cubeta | 25 mm |
| Cajones superficie útil en G | 20x20 |
| adecuado a partir de altura frontal de cajón | ≥ 50 mm |
| Anchura en G | 20 |
| Profundidad en G | 20 |
| Altura | 25 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Anchura | 500 mm |
| Peso | 0,999 kg |
| Atributo del nombre de producto | 20x20G |
| Tipo de producto | Cubeta para cajones |

Accesorios

| | |
|--|--------------|
| Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X6/2 | 951415 6X6/2 |
| Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X8/2 | 951415 6X8/2 |
| Laminatas de separación para cubetasJuego de 10 piezas Tipo A | 951275 A |
| Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 2X8/1 | 951415 2X8/1 |
| Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X8/4 | 951415 6X8/4 |
| Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 2X6/1 | 951415 2X6/1 |

Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G /
modelo 6X8/3

951415 6X8/3

Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G /
modelo 6X6/3

951415 6X6/3

Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G /
modelo 6X6/4

951415 6X6/4

Laminatas de separación para cubetasJuego de 10 piezas
Tipo C

951275 C

Laminatas de separación para cubetasJuego de 10 piezas
Tipo B

951275 B