



Pie de rey digital HCT IP67 con Bluetooth®, Capacidad de medición: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	412780 150
GTIN	4062406286712
Clase de artículo	41A

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital IP67 con **Bluetooth. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen.

Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto.** El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Para aumentar la facilidad de manejo, está disponible la aplicación opcional gratuita Hoffmann Group Connected Tools (HCT) para Android e iOS.

Ventaja:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools

Ventajas de la transmisión inalámbrica con Bluetooth:

- **Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.**
- **Libertad de movimiento: no se necesitan engorrosos cables de transmisión de datos.**
- **Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.**
- **Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Hoja de datos

Pieza de repuesto:

Soporte para pilas n.º 412237 tam. B.

Descripción técnica

Varilla de profundidad existente	sí
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos	sí
Longitud del pico	40 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Límite de error	0,03 mm
Varilla de profundidad	plano
Desconexión automática	sí
Norma	DIN 862
Tipo de pila	Pila de botón
Serie	HCT
Comutación stand-by	sí
Lectura	0,0005 pul
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11,5 mm
Lectura	0,01 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Calibración	A1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Tamaño constructivo internacional	CR2032
Interfaz	Interfaz Bluetooth®
Técnica de medición	digital

Hoja de datos

Material	Acero inoxidable
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/412780-150>