

Garant**Pie de rey digital HCT IP67 con Bluetooth, Capacidad de medición: 300 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412780 300
GTIN	4062406286736
Clase de artículo	41A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey digital IP67 con **Bluetooth**. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5mm de altura**. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen.

Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto**. El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Para aumentar la facilidad de manejo, está disponible la aplicación opcional gratuita Hoffmann Group Connected Tools (HCT) para Android e iOS. sin varilla de profundidad

Ventaja:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

Ventajas de la transmisión inalámbrica con Bluetooth:

- **Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.**
- **Libertad de movimiento: no se necesitan engorrosos cables de transmisión de datos.**
- **Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.**
- **Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Norma:

según norma de fábrica

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Pieza de repuesto:

Soporte para pilas n.º 412237 tam. B.

Embalaje: caja estable

Norma: Norma de fábrica

Lectura conmutable: mm / pulgadas

Clase de protección IP: IP 67

Aplicación de radio: Aplicación móvil HCT

Aplicación de radio: HID (Human Interface Device)

Calibración: A1

Lectura: 0,01 mm

Lectura: 0,0005 pul

Límite de error: 0,03 mm

Longitud del pico: 65 mm

Aplicación de radio: Aplicación móvil HCT

Aplicación de radio: HID (Human Interface Device)

Descripción técnica

Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos	sí
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Tipo de pila	Pila de botón
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Norma	Norma de fábrica
Desconexión automática	sí
Lectura	0,0005 pul
Altura de las cifras pantalla LCD	11,5 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Serie	HCT
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Conmutación stand-by	sí
Límite de error	0,03 mm
Longitud del pico	65 mm
Calibración	A1

Lectura	0,01 mm
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Tamaño constructivo internacional	CR2032
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	011030 300
Calibración DAkKS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	011050 300
Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkKS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B