

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo redondo de alambre (verde) Alambre INOX 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 150X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570200 150X22
GTIN	4017359047408
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro).

**Aplicación:**

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.  
Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

**Descripción técnica**

Ø de anillo de reducción	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min <sup>-1</sup>
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	33 mm
Anchura del cepillo	20 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	150 mm

Ø de la perforación d <sub>1</sub>	40 mm
Tipo de producto	Cepillo circular