

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo para tubos Alambre de latón ondulado 0,15 mm, Ø del cepillo: 16mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 577985 16 |
| GTIN | 4017359004395 |
| Clase de artículo | 57L |

Descripción**Ejecución:**

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla. Guarnición de alambre ondulado, longitud total 115 mm. Longitud de guarnición 80 mm con boquilla roscada M6 montada a presión.

Aplicación:

Para la limpieza de tubos, parrillas, manguitos, intercambiadores de calor y cilindros. Para el uso en máquinas (solo giro a derecha), utilizar un adaptador roscado n.º 577990.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ø del cepillo D ₁ | 16 mm |
| Material dotación | Alambre de latón |
| Adaptador | Boquilla roscada |
| Grosor de las cerdas | 0,15 mm |
| Tipo de producto | Cepillo para tubos |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Mango de plástico para cepillos para tubos con boquilla roscada M6 Rosca M6 | 577995 M6 |
| | 577990 M6 |

Adaptador roscado M6 rosca interior Ø vástago 6 mm
Rosca M6

Prolongación para cepillos para tubos con boquilla roscada
M6 Rosca M6

577993 M6