

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo para tubos Alambre de acero ondulado 0,15 mm, Ø del cepillo: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	577980 20
GTIN	4017359012932
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla. Guarnición de alambre ondulado, longitud total 115 mm. Longitud de guarnición 80 mm con boquilla roscada M6 montada a presión.

Aplicación:

Para la limpieza de tubos, parrillas, manguitos, intercambiadores de calor y cilindros. Para el uso en máquinas (solo giro a derecha), utilizar un adaptador roscado n.º 577990.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	20 mm
Longitud total L	115 mm
Material dotación	Alambre de acero
Adaptador	Boquilla roscada
Grosor de las cerdas	0,15 mm
Tipo de producto	Cepillo para tubos

Accesorios

Prolongación para cepillos para tubos con boquilla roscada M6 Rosca M6	577993 M6
--	-----------

Mango de plástico para cepillos para tubos con boquilla
roscada M6 Rosca M6

577995 M6

Adaptador roscado M6 rosca interior Ø vástago 6 mm
Rosca M6

577990 M6