

Mahr**Pie de rey universal digital Multimar 25 EWR, Capacidad de medición: 1250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415546 1250
GTIN	4059192003289
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Brazos de medición intercambiables, insertos palpadores y elementos de tope (accesorio opcional). El indicador numérico se puede leer siempre desde el lado del operador. Posibilidad de ampliación del campo de aplicación mediante giro. Distribución uniforme del peso con medidas pequeñas, ya que ambos soportes de brazo de medición se pueden mover sobre guías. Corredera y guía inoxidable y templados.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Partes opcionales:

Brazos de medición n.º 428101, tope de profundidad n.º 428111, asientos de medición n.º 428141, insertos de medición n.º 428120; 428130; 428160; 428170.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 mm
Lectura	0,01 mm
Clase de protección IP	IP 65
Límite de error	0,04 mm
Calibración	Precio a petición
Lectura	0,0005 pul

Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Accesorios

Par de topes de profundidad para brazos de medición	428111
Par de asientos de medición con taladro Tipo A	428141 A
Par de insertos de medición para rebordes semicilíndricos, medición interior	428170
Par de brazos de medición con taladro Ø 3,5 mm Alcance del brazo 100 mm	428101 100
Inserto de medición exterior plano Ø 7,5 mm, 1 unidad	428130
Par de brazos de medición con taladro Ø 3,5 mm Alcance del brazo 35 mm	428101 35
Par de asientos de medición con taladro Tipo B	428141 B
Par de insertos de medición para rebordes planos, medición exterior	428160
Par de brazos de medición con taladro Ø 3,5 mm Alcance del brazo 25 mm	428101 25
Inserto de medición interior esférico Ø 7,5 mm, 1 unidad	428120

Par de brazos de medición con taladro Ø 3,5 mm Alcance
del brazo 70 mm

428101 70