

**Carro con manija, Tipo: 1200****Datos de pedido**

Número de pedido	919811 1200
GTIN	4017976012001
Clase de artículo	96F

Descripción**Ejecución:**

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataforma de tablero de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Ø rueda	125 mm
Peso	14 kg
Altura de superficie de carga	206 mm

Material rueda	TPE
Capacidad de carga	250 kg
Tipo	1200
Altura	910 mm
Anchura	1100 mm
Profundidad superficie de carga	450 mm
Anchura de superficie de carga	850 mm
Profundidad	450 mm
Tipo de producto	Carro con manija