

**Carro con manija, Tipo: 1202****Datos de pedido**

Número de pedido	919811 1202
GTIN	4017976012025
Clase de artículo	96F

**Descripción****Ejecución:**

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataforma de tablero de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lacado:**

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Peso	19 kg
Tipo	1202
Profundidad	600 mm

Capacidad de carga	250 kg
Material rueda	TPE
Altura de superficie de carga	206 mm
Altura	910 mm
Anchura	1250 mm
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Ø rueda	125 mm
Profundidad superficie de carga	600 mm
Tipo de producto	Carro con manija