



Cepillo circular X-LOCK, alambre 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 125X-LOCKmm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | 571201 125X-LOCK |
| GTIN | 4007220118764 |
| Clase de artículo | 55V |

Descripción

Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorticado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Con sistema de sujeción rápida **X-LOCK** para el cambio rápido de cepillos sin herramientas.

Descripción técnica

| | |
|--|-------------------------|
| Velocidad de giro máxima | 12500 min ⁻¹ |
| Número de trenzados | 24 |
| Anchura de los filamentos L ₁ | 12 mm |
| Ø del cepillo D ₁ | 125 mm |
| Grosor de las cerdas | 0,5 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Longitud de guarnición H ₁ | 28 mm |
| Serie | X-LOCK |
| Material dotación | Alambre de acero |
| Trenzado | trenzado a la izquierda |
| Tipo de producto | Cepillo circular |