



Mesa rodante con 2 superficies de carga hasta 1200 kg, Tipo: 12497



Datos de pedido

Número de pedido	919865 12497
GTIN	4017976112497
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataformas con tablero serigrafiado antideslizante de madera contrachapeada resistente al agua.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubierta elástica de caucho macizo de alta calidad (200 × 50 mm) de color azul grisáceo, no dejan marca, y cubos con rodamiento de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Capacidad de carga máxima	1200 kg
Anchura	910 mm
Peso	54 kg

Altura de superficie de carga abajo	283 mm
Altura de superficie de carga arriba	925 mm
Profundidad superficie de carga	700 mm
Profundidad	700 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	500 kg
Altura	925 mm
Ø rueda	200 mm
Anchura de superficie de carga	700 mm
Tipo	12497
Tipo de producto	Mesa rodante