

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo tipo brocha Completamente INOX 0,30 mm, Tipo: 10X20****Datos de pedido**

Número de pedido	574650 10X20
GTIN	4017359153338
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, **Ø mango 6 mm.**

Todos los elementos de acero inoxidable.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.

Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,3 mm
Ø del cepillo D ₁	12 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Longitud del sargento L ₂	20 mm
Ø del sargento D ₂	10 mm
Longitud total L	60 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha

