

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo tipo brocha Completamente INOX 0,30 mm, Tipo: 22X22****Datos de pedido**

Número de pedido	574650 22X22
GTIN	4017359098158
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, **Ø mango 6 mm.**

Todos los elementos de acero inoxidable.

**Aplicación:**

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.

**Descripción técnica**

Ø del sargento D <sub>2</sub>	22 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	25 mm
Velocidad de giro máxima	18000 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	23 mm
Longitud del sargento L <sub>2</sub>	22 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Longitud total L	68 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha

