




Estantería rodante con tirantes tubulares en 3 lados y 4 superficies de carga, Tipo: 8311-1



Datos de pedido

Número de pedido	919881 8311-1
GTIN	4017976831114
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, paredes frontales con tirantes tubulares verticales separados a intervalos de 130 mm. Una pared longitudinal con tirantes tubulares para enganchar. Plataformas de tableros de madera con decoración de haya en la superficie. Estantes regulables en altura a intervalos de 100 mm. Estante inferior no regulable. 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con cojinete de bola acanalado.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Regulación de la altura en el intervalo: 100 mm

Altura: 1800 mm

Anchura: 1169 mm

Profundidad: 630 mm

Anchura de superficie de carga: 1000 mm

Profundidad superficie de carga: 600 mm

Altura de superficie de carga 1: 269 mm

Descripción técnica

Capacidad de carga total	600 kg
Profundidad superficie de carga	600 mm
Capacidad de carga por estante	90 kg
Profundidad	630 mm
Altura de superficie de carga 3	1069 mm
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Ø rueda	200 mm
Altura	1800 mm
Anchura	1169 mm
Peso	85 kg
Altura de superficie de carga 1	269 mm
Altura de superficie de carga 2	669 mm
Altura de superficie de carga 4	1469 mm
Regulación de la altura en el intervalo	100 mm
Tipo de producto	Estanterías rodantes