

Garant**Cilindro lijador de fieltro (ZA), Ø 100 × 100 mm, Comparación de granulado: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	568477 180
GTIN	4062406287108
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Dimensiones estándar Ø 100 × 100 mm y variante estrecha Ø 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento Ø 19 mm con ranura de chaveta múltiple. Feltro de estructura fina especialmente resistente, con corindón de circonio (ZA). Ideal para el mecanizado de acero fino.

Aplicación:

Feltro fino no tejido para **trabajos de limpieza fáciles y acabado de superficie uniforme.**

Nota:

Para la compensación de anchos en cilindros delgados Ø 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.

Descripción técnica

Soporte del abrasivo	Material no tejido para limpieza
Comparación de granulado	180
N.º revoluciones recomend.	2800 min ⁻¹
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)

Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ø de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 100 × 100 mm
Ø de perforación	19 mm
Tipo de producto	Cilindro lijador de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		