

**Pie de rey digital TESA-CAL IP67, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 412760 300 |
| GTIN | 7630041148664 |
| Clase de artículo | 45A |

Descripción**Ejecución:**

Pantalla grande, de alto contraste con una altura de las cifras de 11 mm. Más de 12 000 horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 minutos y desconexión automática al cabo de 2 horas. Modo de medición ABS. Protección integral contra los líquidos. Con rodillo de accionamiento.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero |
| Rodillo de accionamiento | sí |
| Duración de funcionamiento | 12000 horas |
| Lectura | 0,0005 pul |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm |
| Capacidad de medición | 0 - 300 mm |
| Lectura | 0,01 mm |
| Desconexión automática | sí |

| | |
|--|----------------------|
| Calibración | A1 |
| Varilla de profundidad existente | sí |
| Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí |
| Conmutación stand-by | sí |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Longitud del pico | 64 mm |
| Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| Norma | ISO 13385 |
| Clase de protección IP | IP 67 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm |
| Técnica de medición | digital |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Embalaje | caja estable |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm | 021010 300 |
| CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm | 021000 300 |

Accesorios

| | |
|--|---------------|
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|