

HOLEX

Muela de desbarbado compacta (SiC), Ø de muela×Anchura×Ø de perforación: 152X25X25mm



Datos de pedido

Número de pedido	568733 152X25X25
GTIN	4062406288617
Clase de artículo	52M

Descripción

Ejecución:

Las muelas compactas de material no tejido generan un **acabado reproducible**, ya que siempre hay grano abrasivo fresco actuando. **Sin modificación de la geometría de la pieza, sin formación de estrías de rectificado, larga vida útil.**

Aplicación:

En **máquinas de eje fijo** o rectificadoras manuales con mandrino de sujeción n.º 556380 tam. 1 – 2 y brida reductora n.º 568782. Rectificador de muelas abrasivas ajustado n.º 568785. Muela de desbarbado de tela no tejida arrollada. **Para eliminar rebabas grandes** en piezas prensadas, para **redondear** molduras cóncavas y cantos sin formación de rebabas secundarias.

Descripción técnica

Símbolo de medio abrasivo	SiC
Ø de muela	152 mm
Anchura	25 mm
Grado de finura	fino

Grado dureza	extradura
Ø de perforación	25 mm
Ejecución	9S fine
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Tipo de producto	Muela compacta

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Par de bridas de aluminio adecuado para Ø de agujero 25 mm

568782 25