

HOLEX**Muela de desbarbado compacta (SiC), Ø de muela×Anchura×Ø de perforación: 203X51X76mm****Datos de pedido**

Número de pedido	568733 203X51X76
GTIN	4062406288631
Clase de artículo	52M

Descripción**Ejecución:**

Las muelas compactas de material no tejido generan un **acabado reproducible**, ya que siempre hay grano abrasivo fresco actuando. **Sin modificación de la geometría de la pieza, sin formación de estrías de rectificado, larga vida útil.**

Aplicación:

En **máquinas de eje fijo** o rectificadoras manuales con mandrino de sujeción n.º 556380 tam. 1 – 2 y brida reductora n.º 568782. Rectificador de muelas abrasivas ajustado n.º 568785. Muela de desbarbado de tela no tejida arrollada. **Para eliminar rebabas grandes** en piezas prensadas, para **redondear** molduras cóncavas y cantos sin formación de rebabas secundarias.

Descripción técnica

Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Ø de muela	203 mm
Ø de perforación	76 mm
Anchura	51 mm

Grado de finura	fino
Ejecución	9S fine
Grado dureza	extradura
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Tipo de producto	Muela compacta

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Par de bridas de aluminio adecuado para Ø de agujero 76 mm

568782 76