



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Tarima para máquina regulable en altura, transportable, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 1



Datos de pedido

Número de pedido	966205 1
GTIN	4031405304147
Clase de artículo	98G

Descripción

Ejecución:

Construcción estable de aluminio con pies plegables en 2 posiciones para tres alturas de trabajo diferentes (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Superficie segura al pisar mediante tablero serigrafiado, espacio suficiente para dos personas y equipos de trabajo, superficie de apoyo 1,7 × 0,6 m. Superficie de 65 mm de profundidad, peldaños estriados para subir y bajar con seguridad. Con ruedas para facilitar el desplazamiento. Zapatitas de plástico antideslizantes. Carga máxima 300 kg. Transporte fácil con dimensiones de transporte (Anch × P × Alt en m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Descripción técnica

Modelo peldaño	Nivel
Peso	24,5 kg
Profundidad de peldaño/escalón	65 mm
Superficie de base profundidad	0,73 m
Altura de plataforma sin baranda	0,25 m
Altura de plataforma sin baranda	0,48 m
Altura de plataforma sin baranda	0,73 m
Superficie de la base anchura	1,71 m

Superficie de la base anchura	2 m
Superficie de la base anchura	2,2 m
Altura de trabajo aprox.	2,25 m
Altura de trabajo aprox.	2,5 m
Altura de trabajo aprox.	2,75 m
Ruedas	sí
Regulable en altura	sí
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	300 kg
Tipo de producto	Tarima de trabajo