

HEDI

Proyector LED móvil, 230 V, Consumo de potencia: 150W



Datos de pedido

Número de pedido	081211 150
GTIN	4003644022489
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Carcasa de fundición de presión de aluminio con reflector de aluminio y bombilla. Interruptor de conexión / desconexión en la carcasa.

Foco LED SMD para el uso móvil con soporte resistente (protección integral).

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Tensión nominal	230 V
Corriente de alumbrado	16500 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP	IP 54
Peso	8300 g
Longitud cable de conexión	5 m

Bombilla	Módulo LED
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	430 mm
Anchura total	310 mm
Altura total	430 mm
Atributo del nombre de producto	230 V
Tipo de producto	Foco