

**Garant****Par de guantes MASTER FIT, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 094302 7      |
| GTIN              | 4062406295264 |
| Clase de artículo | 01H           |

**Descripción****Ejecución:**

Guante de montaje MASTER FIT. Con recubrimiento de nitrilo de PU con base de agua para las máximas exigencias de precisión, flexibilidad y sensibilidad al tacto en entornos de trabajo secos. Superficie con estructura fina en el lado interior de la mano gracias a un elaborado proceso de acabado. Apto para pantalla táctil, de modo que se pueden manejar smartphones y otras pantallas táctiles sin retirar el guante. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF y con certificado Öko-Tex.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Talla de guante | 7                |
| Tipo de guante  | Guantes multiuso |
| Serie           | MASTER FIT       |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Categoría de protección       | Categoría II   |
| Ropa estándar                 | Oeko-Tex Standard 100  |
| Contenido                     | 12   |
| Característica de los guantes | Apto para pantalla táctil                                      |
| Característica de los guantes | Exento de DMF  |
| Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas                        |
| EN 388                        | 4131X  |
| Material de base              | Lycra <sup>®</sup> / poliamida                                 |
| Recubrimiento                 | water based PU/nitrilo   |
| Variante de recubrimiento     | Superficie de la palma de la mano                              |
| Intervalo de aplicación       | Universal  |
| Intervalo de aplicación       | Precisión  |
| Longitud                      | 255 mm   |
| Color                         | azul / negro   |
| Tecnología de punto           | 15G  |
| AQL                           | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicación                    | reutilizable   |
| Tipo de producto              | Guantes multiuso   |