

Garant**Par de guantes MASTER FIT, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094302 10 |
| GTIN | 4062406295295 |
| Clase de artículo | 01H |

Descripción**Ejecución:**

Guante de montaje MASTER FIT. Con recubrimiento de nitrilo de PU con base de agua para las máximas exigencias de precisión, flexibilidad y sensibilidad al tacto en entornos de trabajo secos. Superficie con estructura fina en el lado interior de la mano gracias a un elaborado proceso de acabado. Apto para pantalla táctil, de modo que se pueden manejar smartphones y otras pantallas táctiles sin retirar el guante. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF y con certificado Öko-Tex.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|--------------|
| Categoría de protección | Categoría II |
| Talla de guante | 10 |
| Serie | MASTER FIT |

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 |
| Contenido | 12 |
| Característica de los guantes | Apto para pantalla táctil |
| Característica de los guantes | Exento de DMF |
| Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas |
| EN 388 | 4131X |
| Material de base | Lycra [®] / poliamida |
| Recubrimiento | water based PU/nitrilo |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Longitud | 255 mm |
| Color | azul / negro |
| Tecnología de punto | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicación | reutilizable |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |