

**Garant****Par de guantes MASTER FIT, Talla de los guantes: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	094303 6
GTIN	4062406295417
Clase de artículo	01H

**Descripción****Ejecución:**

Guante de montaje MASTER FIT. Con recubrimiento de nitrilo de PU con base de agua para las máximas exigencias de precisión, flexibilidad y sensibilidad al tacto en entornos de trabajo secos. Superficie con estructura fina en el lado interior de la mano gracias a un elaborado proceso de acabado. Apto para pantalla táctil, de modo que se pueden manejar smartphones y otras pantallas táctiles sin retirar el guante. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF y con certificado Öko-Tex.

Guante de montaje MASTER FIT con puntos en el lado interior de la mano.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Talla de guante	6
Tipo de guante	Guantes multiuso

Serie	MASTER FIT
Categoría de protección	Categoría II
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
EN 388	4131X
Material de base	Lycra <sup>®</sup> / poliamida
Recubrimiento	water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	255 mm
Color	azul / negro
Tecnología de punto	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso