

Garant**Guante de mecánico híbrido, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094005 10
GTIN	4062406295516
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

Guante mecánico robusto, pero muy flexible para el trabajo pesado y la manipulación de objetos pesados y poco manejables. La palma de la mano está hecha de un cuero sintético extremadamente resistente a la abrasión. Además, la zona acolchada absorbe los choques y golpes, y así protege adicionalmente la mano. El dorso de la mano es elástico y, al mismo tiempo, transpirable, para asegurar la máxima comodidad posible. Los dedos índice de los guantes son apropiados para manejar pantallas táctiles. Esto permite, entre otras cosas, utilizar un teléfono inteligente sin retirar el guante.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría II

Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	1
Secar	Secar con aire
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Cierre por adherencia
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
EN 388	4111X
Material de base	Cuero artificial/ Spandex
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Longitud	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	FG
Tipo de producto	Guantes multiuso