

**Garant**

**Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal): 11 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	080272 11
GTIN	4062406296964
Clase de artículo	01A

**Descripción****Ejecución:**

El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.

Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414 y EN 983.

**Nota:**

Entrerroschas adecuadas en n.º 080290 – 080293.

**La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.**

**Descripción técnica**

Presión de servicio máx.	16 bar
Valor del flujo	2250 l/min
Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal)	11 mm

Tipo de producto

Acoplamiento

---

**Accesorios**

Entrerrosca con empalme de manguera Juego de 5 piezas  
Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 11  
mm

080292 11

Entrerrosca con Stream-Line Ø interior empalme de  
manguera (diámetro nominal) 11 mm

080293 11