

Garant

Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal): 13mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	080272 13
GTIN	4062406296971
Clase de artículo	01A

Descripción**Ejecución:**

El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.

Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414 y EN 983.

Nota:

Entrerroschas adecuadas en n.º 080290 – 080293.

La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

Descripción técnica

Valor del flujo	2250 l/min
Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal)	13 mm
Presión de servicio máx.	16 bar

Tipo de producto

Acoplamiento

Accesorios

Entrerrosca con empalme de manguera Juego de 5 piezas
Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 13
mm

080292 13