



## Muela de limpieza gruesa (SiC), XT-RD PRO, Ø de muela: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	566726 125
GTIN	4054596628038
Clase de artículo	53M

### Descripción

#### Ejecución:

Muelas abrasivas con material no tejido sintético de nailon mezclado uniformemente con grano abrasivo.

**Estructura de material no tejido muy gruesa**, no se embota incluso con revestimientos gruesos y blandos.

La ejecución de material no tejido extremadamente duro y agresivo produce un acabado basto con un efecto de limpieza muy elevado. **Vida útil muy larga, también en cantos.** Con rosca interior M14 para el montaje rápido.

#### Aplicación:

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies. Con **plato de tejido de vidrio para sujeción directa** en amoladoras angulares.

#### Nota:

Muelas de limpieza gruesa para lijadoras rectas, ver n.º 556270ss.

### Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Velocidad de giro máxima	10000 min <sup>-1</sup>
Ø de perforación	22,23 mm

Símbolo de medio abrasivo	SiC
Grado dureza	muy duro
Grado de finura	muy basto
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Atributo del nombre de producto	XT-RD PRO
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de limpieza gruesa