

**Garant**

**Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo, Ø 115 mm,  
Comparación de granulado: 180**

**Datos de pedido**

Número de pedido	566911 180
GTIN	4062406297756
Clase de artículo	51M

**Descripción****Ejecución:**

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (**reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox. con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965**).

**Aplicación:**

En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965. Para **acabar, deslustrar, alisar** con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para **trabajos de limpieza** (p. ej. eliminación de colores de revenido) y **desbarbado** fáciles.

**Nota:**

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º **567705ss**.

**Descripción técnica**

Ø de muela	115 mm
Color	rojo

Ejecución	A medium
Grado de finura	medio
Comparación de granulado	180
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

## Accesorios

Plato lijador con cierre por adherenciaRosca M 14 Ø  
exterior 115 mm

566960 115

Plato lijador con Cierre por adherencia conCentrado y  
rosca M 14 Ø exterior 115 mm

566965 115