



## Zapato abotinado negro VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 50



### Datos de pedido

Número de pedido	092580 50
GTIN	4044348572610
Clase de artículo	09C

### Descripción

#### Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO serie SF con **protección textil contra penetración**. Sin amortiguación del talón SECURE VARIO®.

- **Suela TPU Athletics ESD, negra.**

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092581.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Clase de protección	S3
Número de zapato UE	50
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Sexo	Unisex
Seguridad antiperforación	Textil
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad