

3M**Minicinta abrasiva Ø 90 × 100 mm, 947A, Tamaño de grano: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	568531 40
GTIN	8718734418498
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Minicintas abrasivas Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Cinta abrasiva de primera categoría con grano de cerámica **Cubitron™ II de forma precisa** (autoafilable). Con producto abrasivo para un rectificado aún más frío.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000^{rpm}.

Mejora considerable del rendimiento **en materiales de difícil mecanizado**, como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, aluminio.

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

Descripción técnica

Cinta abrasiva longitud	289 mm
Anchura cinta abrasiva	100 mm
Ø cinta abrasiva	90 mm
Tamaño de grano	40
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Quality Dress	947A
Tipo de producto	Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		