

3M**Minicinta abrasiva Ø 90 × 100 mm, 947A, Tamaño de grano: 80**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 568531 80 |
| GTIN | 8718734418511 |
| Clase de artículo | 53M |

Descripción

Ejecución:

Minicintas abrasivas Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Cinta abrasiva de primera categoría con grano de cerámica **Cubitron™ II de forma precisa** (autoafilable). Con producto abrasivo para un rectificado aún más frío.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000^{rpm}.

Mejora considerable del rendimiento **en materiales de difícil mecanizado**, como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, aluminio.

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|----------|
| Anchura cinta abrasiva | 100 mm |
| Tamaño de grano | 80 |
| Cinta abrasiva longitud | 289 mm |
| Ø cinta abrasiva | 90 mm |
| Símbolo de medio abrasivo | Cerámica |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % |
| Quality Dress | 947A |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |