

**3M****Minicinta abrasiva Ø 90 × 100 mm, 947A, Tamaño de grano: 120**

## Datos de pedido

Número de pedido	568531 120
GTIN	8718734418528
Clase de artículo	53M

## Descripción

### Ejecución:

Minicintas abrasivas Ø 90×100 mm (289×100 mm).

**Cinta abrasiva de primera categoría** con grano de cerámica **Cubitron™ II de forma precisa** (autoafilable). Con producto abrasivo para un rectificado aún más frío.

### Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000<sup>rpm</sup>.

Mejora considerable del rendimiento **en materiales de difícil mecanizado**, como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, aluminio.

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

## Descripción técnica

Tamaño de grano	120
Cinta abrasiva longitud	289 mm
Ø cinta abrasiva	90 mm
Anchura cinta abrasiva	100 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Quality Dress	947A
Tipo de producto	Cinta abrasiva

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

### Accesorios

Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo AIR	568575 AIR
--	------------