

**Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm, 337DC, Tamaño de grano: 280****Datos de pedido**

Número de pedido	568535 280
GTIN	8718734418627
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Minicintas abrasivas Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Grano abrasivo incrustado en paralelepípedos definidos. Densidad de grano elevada para una vida útil máxima. **Sin embotamiento** gracias a canales definidos. **Resultado superficial constante** a lo largo de todo el proceso, incluso en chapas delgadas.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000^{rpm}.

Descripción técnica

Cinta abrasiva longitud	320 mm
Denominación granulométrica 3M	A065
Tamaño de grano	280
Ø cinta abrasiva	100 mm
Anchura cinta abrasiva	100 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Quality Dress	337DC
Tipo de producto	Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		