

**Minicinta abrasiva Ø 90 × 100 mm, 237AA, Tamaño de grano: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	568537 180
GTIN	8718734418641
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Minicintas abrasivas Ø 90×100 mm (289×100 mm).

La superficie piramidal finamente estructurada garantiza **el mejor acabado con una vida útil máxima**. Especialmente indicada para el rectificado intermedio de chapas de acero fino.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000^{rpm}.

Descripción técnica

Anchura cinta abrasiva	100 mm
Cinta abrasiva longitud	289 mm
Tamaño de grano	180
Denominación granulométrica 3M	A100
Ø cinta abrasiva	90 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Quality Dress	237AA
Tipo de producto	Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
seco	adecuado		