

3M**Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm, 237AA, Tamaño de grano: 280**

Datos de pedido

Número de pedido	568538 280
GTIN	8718734418719
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Minicintas abrasivas Ø 100×100 mm (314×100 mm).

La superficie piramidal finamente estructurada garantiza **el mejor acabado con una vida útil máxima**. Especialmente indicada para el rectificado intermedio de chapas de acero fino.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000^{rpm}.

Descripción técnica

Tamaño de grano	280
Ø cinta abrasiva	100 mm
Anchura cinta abrasiva	100 mm
Cinta abrasiva longitud	320 mm
Denominación granulométrica 3M	A065
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Quality Dress	237AA
Tipo de producto	Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
seco	adecuado		