

Garant**Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm, Comparación de granulado: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	568558 100
GTIN	4062406297930
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Minicintas abrasivas Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Minicintas abrasivas de fieltro para alisado, satinado y acabado.

Con base de capa para el apoyo fácil en todos los cilindros.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000^{rpm}.

Descripción técnica

Color	marrón
Comparación de granulado	100
Anchura cinta abrasiva	100 mm
Cinta abrasiva longitud	320 mm
Ø cinta abrasiva	100 mm
Ejecución	A crs
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Tipo de producto

Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo AIR

568575 AIR