



Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 5



Datos de pedido

Número de pedido	954188 5
GTIN	2050002041929
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954188: 1 ud.

Alicates universales KNIPEX n.º 701500 tam. 160: 1 ud.

Alicates de boca redonda plana KNIPEX n.º 713150 tam. 160: 1 ud.

Alicates de corte lateral KNIPEX n.º 724900 tam. 160: 1 ud.

Alicates regulables KNIPEX n.º 705800 tam. 125; 250: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad	400 mm
Anchura	200 mm
Anchura en G	8
Cantidad de herramientas	5
Profundidad en G	16
Ejecución	con pinzas

Peso	0,978 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×16
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 250 mm	705800 250
Alicates universales, pulidos Longitud total 160 mm	701500 160
Alicates boca redonda plana rectos, pulidos Longitud total 160 mm	713150 160
Alicates de corte lateral pulidos Longitud total 160 mm	724900 160
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954188	952001 954188
Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 125 mm	705800 125