




Surtido de llaves de vaso 3/8 pulgada, Cantidad de herramientas: 37



Datos de pedido

Número de pedido	953748 37
GTIN	2050002043015
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida n.º 952001 tam. 953748: 1 ud.

Vaso de 12 caras STAHLWILLE 3/8 pulgada n.º 637000 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

Vaso de punta de seis caras STAHLWILLE 3/8 pulgada n.º 637600 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 ud. cada

Vaso STAHLWILLE 3/8 pulgada n.º 637450 tam. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: 1 ud. cada

Vaso de punta STAHLWILLE 3/8 pulgada n.º 637560 tam. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: 1 ud. cada

Carraca reversible STAHLWILLE 3/8 pulgada n.º 635000 tam. 3/8: 1 ud.

Prolongación STAHLWILLE n.º 635400 tam. 75; 240: 1 ud. cada

Mango transversal STAHLWILLE n.º 635700 tam. 165: 1 ud.

Articulación cardán STAHLWILLE n.º 636200 tam. 3/8: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Anchura en G	8
Profundidad	500 mm

Peso	1,962 kg
Anchura	200 mm
Cantidad de herramientas	37
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX15	637560 TX15
Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX20	637560 TX20
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 16 mm	637000 16
Carraca conmutable, 3/8 pulgada Tipo 3/8	635000 3/8
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 6 mm	637600 6
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 13 mm	637000 13
Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX10	637560 TX10
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 11 mm	637000 11
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 7 mm	637600 7
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 19 mm	637000 19
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 5 mm	637600 5
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 15 mm	637000 15
Vaso de 3/8 pulgada para Torx® Perfil Torx® E14	637450 E14
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 17 mm	637000 17
Vaso de 3/8 pulgada para Torx® Perfil Torx® E12	637450 E12
Vaso de 3/8 pulgada para Torx® Perfil Torx® E7	637450 E7

Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 18 mm	637000 18
Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX40	637560 TX40
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 9 mm	637000 9
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635400 240
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636200 3/8
Vaso de 3/8 pulgada para Torx® Perfil Torx® E8	637450 E8
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 8 mm	637000 8
Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX27	637560 TX27
Vaso de 3/8 pulgada para Torx® Perfil Torx® E5	637450 E5
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 12 mm	637000 12
Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX30	637560 TX30
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 14 mm	637000 14
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 10 mm	637000 10
Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX9	637560 TX9
Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX25	637560 TX25
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 165 mm	635700 165
Vaso de 3/8 pulgada para Torx® Perfil Torx® E10	637450 E10
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 4 mm	637600 4
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953748	952001 953748
Vaso de 3/8 pulgada para Torx® Perfil Torx® E6	637450 E6
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635400 75
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 10 mm	637600 10
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 8 mm	637600 8