



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 31



Datos de pedido

Número de pedido	953749 31
GTIN	2050002043022
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953749: 1 ud.

Vaso de 12 caras STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 642100 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 643200 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Carraca reversible STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 640100 tam. 1/2: 1 ud.

Prolongación STAHLWILLE n.º 641000 tam. 75; 130; 255: 1 ud. cada

Mango transversal STAHLWILLE n.º 641300 tam. 300: 1 ud.

Articulación cardán STAHLWILLE n.º 641600 tam. 1/2: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Anchura en G	8
Peso	4,114 kg
Cantidad de herramientas	31
Profundidad en G	20

Anchura	200 mm
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón	100 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642100 32
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643200 5
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642100 12
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642100 27
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643200 14
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642100 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642100 22
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642100 14
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642100 8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642100 13
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642100 24
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642100 15
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642100 17
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643200 10
Carraca conmutable, 1/2 pulgada Tipo 1/2	640100 1/2
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643200 6

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642100 10
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642100 21
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953749	952001 953749
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643200 12
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642100 19
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643200 8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642100 11
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641000 75
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643200 7
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642100 18
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643200 4
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642100 30