



## Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 31



### Datos de pedido

Número de pedido	953831 31
GTIN	2050002042018
Clase de artículo	91A

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

#### Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953831: 1 ud.

Carraca reversible STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 640100 tam. 1/2: 1 ud.

Prolongación STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 641000 tam. 75; 130; 255: 1 ud. cada

Mango transversal STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 641300 tam. 300: 1 ud.

Articulación cardán STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 641600 tam. 1/2: 1 ud.

Vaso de 12 caras STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 642100 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 643200 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

### Descripción técnica

Profundidad en G	20
Anchura	250 mm
Profundidad	500 mm
Peso	4,142 kg

Anchura en G	10
Cantidad de herramientas	31
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×20
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón	100 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642100 8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642100 10
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642100 18
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643200 10
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642100 24
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643200 12
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642100 30
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953831	952001 953831
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643200 4
Carraca conmutable, 1/2 pulgada Tipo 1/2	640100 1/2
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642100 12
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642100 15
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642100 27
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643200 5

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642100 19
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642100 13
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642100 17
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641000 75
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642100 21
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642100 14
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643200 7
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642100 22
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642100 16
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643200 6
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642100 11
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642100 32
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643200 14
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643200 8