



Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 38



Datos de pedido

Número de pedido	953829 38
GTIN	2050002042025
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida n.º 952001 tam. 953829: 1 ud.

Vaso de seis caras STAHLWILLE 1/4 pulgada n.º 631000 tam. 4, 5, 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 ud. cada

Vaso de 6 caras de destornillador STAHLWILLE 1/4 pulgada n.º 631700 tam. 3; 4; 5: 1 ud. cada

Carraca reversible STAHLWILLE 1/4 pulgada n.º 632000 tam. 1/4: 1 ud.

Prolongación STAHLWILLE 1/4 pulgada n.º 632400 tam. 50; 150: 1 ud. cada

Mango encajable STAHLWILLE 1/4 pulgada n.º 632800 tam. 150: 1 ud.

Mango transversal STAHLWILLE aleación 1/4 pulgada n.º 633000 tam. 116: 1 ud.

Articulación cardán STAHLWILLE 1/4 pulgada n.º 633500 tam. 1/4: 1 ud.

Carraca reversible STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 640100 tam. 1/2: 1 ud.

Prolongación STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 641000 tam. 130; 255: 1 ud. cada

Mango transversal STAHLWILLE aleación 1/2 pulgada n.º 641300 tam. 300: 1 ud.

Articulación cardán STAHLWILLE aleación 1/2 pulgada n.º 641600 tam. 1/2: 1 ud.

Vaso de 12 caras STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 642200 tam. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: 1 ud. cada

Vaso de seis caras de destornillador STAHLWILLE 1/2 pulgada n.º 643200 tam. 6; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	38
Profundidad	500 mm
Anchura en G	10
Peso	3,793 kg
Anchura	250 mm
Profundidad en G	20
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×20
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631000 11
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633000 116
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo Hexágono 4 mm	631700 4
Carraca reversible, 1/4 pulgada Tipo 1/4	632000 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631000 5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631000 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643200 6
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643200 10
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642200 27
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642200 22

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642200 18
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 3 mm	631700 3
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631000 6
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642200 17
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631000 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631000 9
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643200 8
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642200 30
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631000 5,5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 5 mm	631700 5
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632400 50
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631000 10
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632800 150
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642200 19
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642200 13
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642200 21
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632400 150
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643200 12
Carraca conmutable, 1/2 pulgada Tipo 1/2	640100 1/2
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642200 24
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633500 1/4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643200 14
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642200 16
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953829	952001 953829
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631000 7