

Garant**Carro transportador "L-Trolley" con 5 estantes extraíbles, Número de estantes extraíbles: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	693370 5
GTIN	4062406300036
Clase de artículo	61G

Descripción**Ejecución:**

La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam.102 (no incluida en el volumen de suministro. Se encuentra en el catálogo en el grupo de mercancías 69). La carcasa de chapa de acero estable del carro transportador está dotada por ambos lados de paredes laterales perforadas para el alojamiento rápido de accesorios. Con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno de estacionamiento. Sistema de cerradura centralizado integrado para cajones. Seguro de extracción individual no manipulable (solo se puede abrir un cajón). Dos mangos de Haptoprene® de 2 componentes en la parte superior del carro con ruedas. Bandeja de chapa de acero. Los protectores de plástico protegen las esquinas superiores del carro y reducen los daños de las superficies delicadas en caso de colisión. L-BOXX® fácil de fijar mediante el sistema de clic y protegido frente a deslizamientos hacia atrás mediante un ángulo.

Idóneo para :

L-BOXX® n.º 693330, 693335 y 693337 de cada tam. 102.

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plata combinada con antracita RAL 7016.

Nota:

Tenga en cuenta las capacidades de carga máximas de los estantes extraíbles individuales que se indican en el manual de instrucciones.

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Altura: 1085 mm

Anchura: 570 mm

Profundidad: 440 mm

Peso: 38 kg

Descripción técnica

Cantidad de cajones	5
Peso	38 kg
Altura	1085 mm
Anchura	570 mm
Profundidad	440 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Tipo de producto	Carros de taller