

## Señal de salvamento Ruta de salida derecha, Tipo: 12300

### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 099304 12300  |
| GTIN              | 4061466068184 |
| Clase de artículo | 09V           |

### Descripción

**Norma:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Nota:**

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de rescate corresponden a la antigua norma (hasta marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3. Encontrará señales de acuerdo con la nueva norma en la eShop.

### Descripción técnica

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Característica luminosa           | fotoluminiscente        |
| Material                          | Plástico PVC duro       |
| Tipo de rep.                      | Unidad                  |
| Contenido                         | 1                       |
| Altura                            | 150 mm                  |
| Longitud                          | 300 mm                  |
| Iluminación después de 60 minutos | 0,008 cd/m <sup>2</sup> |
| Iluminación después de 10 minutos | 0,055 cd/m <sup>2</sup> |
| Tipo de producto                  | Señal de salvamento     |