

Garant GRIDLINE

Unidad de transporte montada de fábrica para armarios GridLine, Adecuado para profundidad de carcasa en G: 20



Datos de pedido

Número de pedido	958482 20
GTIN	4062406301118
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

La unidad de transporte GridLine está compuesta por 2 travesaños de chapa de acero galvanizados. Montados completos con juego de ruedas y 1 juego de tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Para atornillar a armarios y armarios de herramientas GridLine. **Desplazamiento desde la pared lateral.**

Montaje de fábrica con pedido simultáneo de armarios y unidad de transporte GridLine.

Idóneo para:

Armarios n.º 940001 – 940123; n.º 940801 – 940863.

Suministro:

1 travesaño con 2 ruedas orientables que se pueden fijar, 1 travesaño con 2 ruedas fijas, 1 juego de tiradores deslizantes.

Atención:

Debido al peligro de vuelco, para el montaje de la unidad de transporte es absolutamente necesario tener en cuenta la altura máxima indicada.

Para la capacidad de carga, observe el peso propio del armario / armario de herramientas.

Nota:

Unidad de transporte apropiada para armarios GridLine, como máximo hasta una altura de 1250 mm. Capacidad de carga total máx. 200 kg. **Solo para armarios GridLine sin cajones.**

Descripción técnica

Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
-----------------------------	--------

Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Profundidad	500 mm
Capacidad de carga máxima	200 kg
Altura de apoyo	160 mm
Tipo de producto	Unidad de transporte