

Garant GRIDLINE

## Unidad de transporte montada de fábrica para armarios de herramientas GridLine, Adecuado para profundidad de carcasa en G: 28



### Datos de pedido

Número de pedido	958481 28
GTIN	4062406299880
Clase de artículo	9GK

### Descripción

#### Ejecución:

La unidad de transporte GridLine está compuesta por 2 travesaños de chapa de acero galvanizados. Montados completos con juego de ruedas y 1 juego de tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Para atornillar a armarios y armarios de herramientas GridLine. **Desplazamiento desde la pared lateral.**

Montaje de fábrica con pedido simultáneo de armarios para herramientas y unidad de transporte GridLine.

#### Idóneo para:

Armarios de herramientas n.º 931005 – 931435, armarios de gran capacidad n.º 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

#### Suministro:

1 travesaño con 2 ruedas orientables que se pueden fijar, 1 travesaño con 2 ruedas fijas, 1 juego de tiradores deslizantes.

#### Atención:

**Debido al peligro de vuelco, para el montaje de la unidad de transporte es absolutamente necesario tener en cuenta la altura máxima indicada.**

**Para la capacidad de carga, observe el peso propio del armario / armario de herramientas.**

#### Nota:

Unidad de transporte apropiada para armarios de herramientas GridLine, como máximo hasta una altura de 1000 mm. Capacidad de carga total máxima en armarios de herramientas 600 kg. **Es obligatoria la incorporación de cajones con desbloqueo individual del cajón monomanual.**

Unidad de transporte apropiada para armarios de de gran capacidad GridLine, como máximo hasta una altura de 1000 mm. Capacidad de carga total máxima en armarios de gran capacidad 200 kg. **Solo para armarios de gran capacidad GridLine sin cajones.**

## Descripción técnica

Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Profundidad	700 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Altura de apoyo	160 mm
Tipo de producto	Unidad de transporte